

Astem Quix

アステム クイックス

ロールサイズ : 50cm(巾) × 10mロール



| | | | | | | |
|------|-------------|-------|-------------------------|--|-------|-------------------------|
| 圧着条件 | ポリエステル生地 | | | 綿生地 | | |
| | 温度 150°Cの場合 | 時間 3秒 | 圧力 300g/cm ² | 温度 150°C | 時間 5秒 | 圧力 300g/cm ² |
| | 温度 130°Cの場合 | 時間 5秒 | 圧力 300g/cm ² | <small>※ホットリリース（転写機、蒸いうちにベットのフィルムを剥がしてください。 ※接着に関わる条件等は、全てにおいて当てはまるものではありません。生地素材によっ ては、接着しづらい場合がありますので十分なテストをしてからご使用ください。</small> | | |